

IncuShaker 10 L (55H2010-E) + MAGIC Clamp Plattform (55H1010-MR)

1 Set

Artikel-Nr.: A55H2010-E | **Aktion**



5.845,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

Geschwindigkeit: Variabel, 30 bis 300 rpm
Orbit: 19 mm / 3/4 in.
Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 5 bis 60 °C
Temperaturinkrement: 0.1 °C
Temperaturgenauigkeit: ± 0.1 °C
Uniformität: ± 1.25 °C
Geschwindigkeitsinkrement: 1 rpm
Plattform-Abmessungen: 45 x 45 cm
Abmessungen: (B x L x H) 51 x 65 x 47 cm
Gewicht: 55 kg
Höhe mit geöffnetem Deckel: 96.5 cm
Timer: 1 Min. bis 48 Stunden / Dauerbetrieb
Anschlusswerte: 230 V, 50-60 Hz, 450 W
Garantie: 2 Jahre

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Magic Clamp: ja
Schüttelinkubator: ja
Verpackung: 1 Set

Aktionsartikel im Set mit MAGIC Clamp Plattform (55H1010-MR)

Incu-Shaker™ 10L ist ein leistungsstarkes Gerät, das für hohe Arbeitsbelastungen und den Dauereinsatz ausgelegt ist. Seine hervorragende Temperaturgenauigkeit und -gleichmäßigkeit wird durch die firmeneigene Wärmeverteilungstechnologie unterstützt, die sicherstellt, dass die Temperaturen in der gesamten Kammer genau eingehalten werden. Schichtungsbedingte Inkonsistenzen werden auf ein vernachlässigbares Maß reduziert und die gewählte Temperatur wird auch in den Ecken präzise auf 0,25% gehalten.

Der leistungsstarke bürstenlose Induktionsantrieb ist für jahrelangen störungsfreien Betrieb ausgelegt, auch unter Dauereinsatzbedingungen mit hohen Lasten. Geräusche und Vibrationen werden durch ein fortschrittliches, computergestütztes Motorisolationssystem minimiert. Wie andere Incu-Shaker-Modelle ist auch der 10L auf Langlebigkeit ausgelegt.

Eine standardmäßige Gummimattenplattform ist im Lieferumfang enthalten und eignet sich ideal für Gewebekulturflaschen, Petrischalen, Färbeschalen und andere flache Gefäße. Die praktische MAGIC Clamp™-Plattform ist auch für Erlenmeyerkolben und Reagenzglasgestelle erhältlich. Die einzigartige, magnetische Befestigungsmethode (PATENTIERTE) ist die einfachste Möglichkeit, sofort zwischen Kolbenklammern unterschiedlicher Größe zu wechseln.