

## Semi-Automated Handheld Screw Cap Decapper

8-channel  
for Azenta tubes in 96-SBS format rack



1 Stück

Artikel-Nr.: AX46-9012 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 46-9012

**2.850,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Technische Spezifikationen

- Abmessungen (H x B x T) 95 x 50 x 250mm
- Gewicht 380g (inkl. Kartusche)
- Ladezeit ca. 90 min
- Stromversorgung Eingang: AC 100 - 240V, 50/60Hz 1A-0.45A
- Ausgang: 9V DC, 4A
- Stromanschluss USB C
- Akku Lithium-Ionen-Polymer-Akku 8,4 V/1500 mAh
- Betriebstemperatur 10 bis 35°C
- Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10-95%
- Lagertemperatur -10 bis 60°C

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Verpackung:** 1 Stück

#### Für das perfekte Handling von Schraubdeckelgefäßen

- Geringes Gewicht
- Flexibel und einfach in der Handhabung
- Für SBS 96er Formate nicht nur von FluidX (Adapter für viele andere Probenröhrchen)
- Verschluss mit korrektem Drehmoment
- Schnelles Decappen von 8 Gefäßen in unter 4 Sekunden