

## Orbi-ShakerJR

with rubber mat platform (9.5" x 8")



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55BT302-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: BT302-E

**1.329,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Technische Daten

**Extrem kompakt - Ideal für geringe und mittlere Kapazitäten**  
**Orbitalschüttler mit MAGIC Clamp System**

### Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 30 bis 300 rpm
- **Schrittweite:** 10 rpm
- **Bewegung / Orbit:** Orbital / 19 mm
- **Kapazität:** 4 x 1 Liter oder 4 kg
- **Abmessungen Plattform Standard (inbegriffen):** 24 x 20 cm
- **Abmessungen Plattform MAGIC Clamp (universal):** 29 x 24 cm
- **Betriebstemperaturbereich:** +4 °C bis +65 °C
- **Timer:** 1 min bis 99 h, 59 min und kontinuierlich
- **Abmessungen:** 33,3 x 29,8 x 12 cm
- **Gewicht:** 5,5 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 250 W

## Beschreibung

**Applikation:** Gelfärben und Blotting, Mixing  
**Bewegung:** Orbital  
**Display:** ja

**Drehzahl:** über 30 rpm

**Magic Clamp:** ja

**Variable Drehzahl:** ja

**Verpackung:** 1 Stück

- Digitale Drehzahlregelung bis 300 U/min
- Horizontal kreisförmige 19-mm-Umlaufbahn zum Belüften und Mischen
- Extrem kompakt, perfekt für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Kapazität
- Kolbenklemmen im Handumdrehen mit MAGic Clamp™-Zubehör austauschen (PATENTIERT)

Der Orbi-Shaker zeichnet sich durch eine sanfte Orbitalbewegung mit einer Geschwindigkeitsregelung von bis zu 3 U/min aus, was ihn zur idealen Orbitalwahl für Schüttelanwendungen mit niedriger Geschwindigkeit macht.