

## Automated Roll Heat Sealer

includes adapters A (4TI-0665-2) & B (4TI-0665-3)



1 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0665 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0665

**25.300,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Technische Daten

- **Abmessungen** (B x L x H) 230 x 507 x 276 mm  
Bitte beachten: Bei Verwendung großer Siegelrollen wird zusätzlicher Platz benötigt
- **Sealingtemperaturbereich:** 100–195 °C
- **Sealingzeitbereich:** 0,1–10 Sek.
- **Gewicht** (ohne Rolle): 27 kg
- **Stromversorgung:**  
V-Eingang: AC 100–240 V  
V-Ausgang: DC 24 V 320 W
- **Stromverbrauch:** 700 W (max.)
- **Arbeitstemperaturbereich:** 10–30 °C
- **Rel. Luftfeuchtigkeit (RH)** 0–85 %
- **Anschluss** Serieller RS-232-Anschluss, USB-Anschluss

### Beschreibung

**Aktionsangebote:**Frühlingsaktion

**Verpackung:** 1 Stück